
# CableLine
# CLI O 20-3 GE/SW Q MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI O se připínají k připojeným vodičům a jsou tudíž vhodné na aktualizace stávajících systémů. Lze použít tři různé velikosti na označení vodičů o průměru od 0,4 mm² do max. 4,0 mm². Tvar a design zajišťují bezpečné a trvalé připojení jednotlivě kombinovatelných značek.

Výhody:

- Otevřené značky na zapojené vodiče
- Verze značky s ochranou proti otáčení umožňuje kombinovat značky
- Dokonalé pro jakékoliv doplňující značení
- Extrémně nízké nároky na prostor
- Rychlé připnutí šetří čas

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | CLI O 20-3 GE/SW Q MP |
| Objednací číslo | 0648101669 |
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN) | 4008190143336 |
| Mnž. | 200 ks |

# CableLine
# CLI O 20-3 GE/SW Q MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 5,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,217 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Hloubka | 5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Čistá hmotnost | 0,045 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Žlutá | Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
| Barva tisku | Černá | Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný | Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
| Tisk | Q | Tištěné znaky | Velká písmena |
| Typ tisku | Standardně | Verze | MultiPack |
| Šířka | 5,5 mm | | |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 3 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 1,5 mm² | Vnější prům. vodiče | 3 - 4 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 4 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 3 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |

**CableLine**
**CLI O 20-3 GE/SW Q MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy



Podobné ilustraci