

**KSWN (ploché těsnění – nylon)
KSWN M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



KSWN je ploché těsnění z nylonu vhodné pro volitelné velkoplošné těsnění kabelových průchodek v krytech a rozvaděčích.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M40
Objednací číslo	0899780000
Verze	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150
Mnž.	25 ks

KSWN (ploché těsnění – nylon) KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,68 g
----------------	--------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	2 mm
----------	------

Všeobecné informace

Materiál	Nylon 6	Průměr těsnění	52 mm
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	2 mm
Vnitřní průměr D2	40,5 mm	Vnější závit	M 40

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

KSWN (ploché těsnění – nylon) **KSWN M40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

