

**SKMU MS (mosazná pojistná matice)
SKMU M32 MS SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller nabízí řadu různých systémů vstupu kabelů a vodičů: různé designy plastových, mosazných a nerezových kabelových průchodek se stupněm krytí IP66, 67, 68 nebo IP69K. Jako alternativa ke kabelovým průchodkám, prefabrikované kabely s modulárními systémy vstupu pro více vodičů nebo kabelů lze jednoduše a rychle zasunout do elektrického zařízení. V neposlední řadě, Weidmüller nabízí EX-certifikované kabelové průchodky a systémy vstupu kabelů/vodičů.

- Kabelové průchodky z plastu a mosazi
- EMC šroubové spoje
- pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- certifikace VDE, CSA a UL

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M32 MS SC
Objednací číslo	0930640004
Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 4 mm, Mosaz
GTIN (EAN)	4032248976089
Mnž.	20 ks

Datový list

SKMU MS (mosazná pojistná matice) SKMU M32 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 19,05 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Pojistná matice, šířka

Tloušťka 4 mm

Všeobecné informace

AF velikost 1	40 mm	Délka závitu	4 mm
Materiál	Mosaz	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	4 mm	Vnější závít	M 32

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000940	ETIM 5.0	EC000940
ETIM 6.0	EC000940	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.1	27-14-44-24	eClass 9.0	27-14-44-24

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP

Datový list**SKMU MS (mosazná pojistná matice)
SKMU M32 MS SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy