

**Nalisovaný kontakt
HDC C HX BM4.0AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC C HX BM4.0AG
Objednací číslo	1002970000
Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 4, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4032248697250
Mnž.	25 ks

Nalisovaný kontakt HDC C HX BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	2,68 g	Průměr	6 mm
----------------	--------	--------	------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Materiál	Slitina mědi	Objemový odpor	≤ 1 mΩ
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	4 mm
Průřez připojeného vodiče	4 mm ²	Typ	Zásuvka
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené		

Connection data

Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Délka odizolování	9,5 mm
---------------------	-------------------	-------------------	--------

Design

Skupina produktů	Nalisovaný kontakt	Typ produktu	Nalisovaný kontakt
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

General data

Cykly zapojování	≥ 500
------------------	-------

Material

Materiál	Slitina mědi
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

Osvědčení

Schválení	
-----------	--



ROHS	Shoda
------	-------

Nalisovaný kontakt HDC C HX BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)

Technické údaje

[STEP](#)