


## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81 AH15 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dimensional drawing



Podobné ilustraci

### Efektivní ochrana, optimalizovaná ergonomika a zavřený design:

Od odlehčení tahu připojených vodičů a vizuální/kontaktní ochrany a odpojovací pomůcky: volitelné přídatné kryty poskytují mechanické, vizuální a hmatové funkce.

Dvě poloviny se k sobě bezpečně přicvaknou, úplně tak konektor uzavře a nabízí tyto funkce:

- Vázací pásky nebo integrované kabelové příchytky poskytují odlehčení tahu.
- Označení pomocí štítků Dekafix nebo lepicích pásek
- Montáž vedle sebe bez ztráty pólů nebo vytlačování rozteče
- Kompatibilita: vhodné pro konektory s i bez příruby a nebo montážní držáky
- Flexibilita: k dispozici 1-3 kabelové vývody v různých směrech podle velikosti

Kryty společnosti Weidmüller nabízejí větší stabilitu, lepší identifikaci, kompletní kompatibilitu a všestrannost.

Výsledek: maximální spolehlivost a uživatelská přívětivost v jakékoliv aplikaci.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | BCZ 3.81 AH15 BK BX                                                      |
| Objednací číslo | <a href="#">1005400000</a>                                               |
| Verze           | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kryt, Černá, Počet pólů: 15 |
| GTIN (EAN)      | 4032248752621                                                            |
| Mnž.            | 10 ks                                                                    |
| Údaje výrobku   |                                                                          |
| Balení          | Box                                                                      |

## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81 AH15 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 13,91 g

### Balení

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| Balení    | Box    | Délka VPE | 495 mm |
| Šířka VPE | 355 mm | Výška VPE | 182 mm |

### Údaje o materiálu

|                                  |        |                                  |          |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| Barevný                          | Černá  | Barevný graf (podobné)           | RAL 9011 |
| GWFI                             | 960 °C | Provozní teplota, min.           | -50 °C   |
| Provozní teplota, max.           | 100 °C | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   |
| Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |                                  |          |

### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000250    | ETIM 5.0   | EC000250    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | eClass 8.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-92 | eClass 9.0 | 27-44-04-92 |

### Poznámky

Poznámky  
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81 AH15 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FLIndustr.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)

### OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81 AH15 BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

