

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.1 (EtherNet/IP), plast, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-V01P
Objednací číslo	1012440000
Verze	Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, IP67
GTIN (EAN)	4032248720095
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 28,5 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	750	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/ držákem označení: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek	Průměr pláště, max.	
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	10 mm IP67

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

