

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PH-V01P-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106  
ver.1 (EtherNet/IP), plast, prázdný kryt

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ             | IE-PH-V01P-BP                                                |
| Objednací číslo | <a href="#">1012460000</a>                                   |
| Verze           | Prázdný plášť, Pouzdro zástrčky, ochrana proti ohýbání, IP67 |
| GTIN (EAN)      | 4032248720118                                                |
| Mnž.            | 10 ks                                                        |

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 33,2 g

### Teploty

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C          | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota       | -40 °C...70 °C | Skladovací teplota     |        |
| Teplota instalace      |                |                        |        |

### Všeobecné údaje

|                     |                                                                                                                        |                       |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cykly zapojování    | 750                                                                                                                    | Hlavní materiál krytu | PA UL 94 V0 |
| Konfigurace         | Kryt zástrčky s označením/<br>držákem označení: 9*11<br>mm; vhodné k umístění<br>RJ45 a vláknových<br>optických vložek | Průměr pláště, max.   |             |
|                     |                                                                                                                        |                       | 10 mm       |
| Průměr pláště, min. | 5 mm                                                                                                                   | Stupeň krytí          | IP67        |

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-106 Var. 1

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000018    | ETIM 4.0   | EC000018    |
| ETIM 5.0   | EC000018    | ETIM 6.0   | EC001031    |
| eClass 6.2 | 27-25-05-04 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.1 | 27-18-27-02 |
| eClass 9.0 | 27-18-27-02 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

|                                         |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog                         | <a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a><br><a href="#">MB FREECONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">DUXR.E316369</a>                                                                                                                            |
| Technické údaje                         | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                                   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                                                      |

### Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V01P-BP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres

