

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bajonetové zásuvné konektory podle IEC 61076-3-106
ver.1 (EtherNet/IP), plast, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BH-V01P
Objednací číslo	1016960000
Verze	Prázdný plášť, Skříň montovaná s přírubou, IP67
GTIN (EAN)	4032248738939
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	13,8 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	750	Hlavní materiál krytu	PA UL 94 V0
Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/ držákem označení: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek	Materiál těsnění	
Průměr pláště, max.	10 mm	Průměr pláště, min.	EPDM 5 mm
Stupeň krytí	IP67		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Výřez instalace



Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws