


DMC DMC 12/27 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značky DMC lze použít pro označení spínacích zařízení nebo sub-montáží. Velká značící plocha (12 x 27 mm) poskytuje dostatečný prostor na informace o zařízení a jeho funkci. Pouze jedna velikost štítků pro kabely s průřezem od 0,5 do 10 mm² umožňuje kombinované použití vícejádrových a jednojádrových řídicích kabelů.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potiskování na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMC 12/27 MC NE GE
Objednací číslo	1018190000
Verze	DMC, Značky na přístroje, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248729241
Mnž.	50 ks

DMC DMC 12/27 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	2,28 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Šířka	27 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

DMC
DMC 12/27 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

