

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BI-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-A
Objednací číslo	1019570000
Verze	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4032248731602
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	15,1 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota		Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Typ produktu	USB vložka
Typ vložky	Vložka data SteadyTec		

Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB A
Popis výrobku	Přírubová vložka, typ A	Propojení	Typ A
Barevný	Černá	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Cykly zapojování	≥ 1500

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 500 V DC	Izolační síla	≥ 1000 MΩ
Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Proudová zatížitelnost až do 90 °C	3 A

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	13866-15
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-09-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL_FrontCom](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

