

**Příslušenství
HDC FLDG 16B**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC FLDG 16B
Objednací číslo	1044530000
Verze	Příslušenství, ploché těsnění, Stupeň krytí: Design pouzdra: Verze svorky: Design: Schválení :
GTIN (EAN)	4032248776979
Mnž.	5 ks

Příslušenství HDC FLDG 16B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 5,8 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Verze

Těsnění NBR Velikost 6

Design

Skupina produktů Příslušenství Typ produktu ploché těsnění

General data

Velikost 6

Material

Barevný Šedá

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-01-92
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)