

**Příslušenství
HDC FLDG 32B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC FLDG 32B
Objednací číslo	1044560000
Verze	Příslušenství, ploché těsnění, Stupeň krytí: Design pouzdra: Verze svorky: Design: Schválení :
GTIN (EAN)	4032248777006
Mnž.	5 ks

Příslušenství HDC FLDG 32B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 15,4 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Verze

Těsnění NBR Velikost 10

Design

Skupina produktů Příslušenství Typ produktu ploché těsnění

General data

Velikost 10

Material

Barevný Šedá

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001181	ETIM 4.0	EC001181
ETIM 5.0	EC001181	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-25
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-01-92
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)