

**Příslušenství  
HDC DG 24B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC DG 24B                                                                                              |
| Objednací číslo | <a href="#">1044650000</a>                                                                              |
| Verze           | Příslušenství, Lisované ploché těsnění, Stupeň krytí: Design pouzdra: Verze svorky: Design: Schválení : |
| GTIN (EAN)      | 4032248777099                                                                                           |
| Mnž.            | 5 ks                                                                                                    |

## Příslušenství HDC DG 24B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 8 g

### Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 120 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

### Verze

Těsnění NBR Velikost 8

### Design

Skupina produktů Příslušenství Typ produktu Lisované ploché těsnění

### General data

Velikost 8

### Material

Barevný Šedá

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001181    | ETIM 4.0   | EC001181    |
| ETIM 5.0   | EC001181    | ETIM 6.0   | EC002943    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-25 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.1 | 27-44-01-92 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-92 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
Technické údaje [EPLAN, WSCAD](#)