

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Nelepící značky ET S7 DIN-A4 se používají na označení modulů S300, S400 a S7 od společnosti Siemens. S použitím softwaru M-Print® Pro společnosti Weidmüller je možný přizpůsobený laserový tisk.

- U černého tisku je barva pozadí žlutá nebo tyrkys (krabice)
- Štítky lze snadno oddělit (nelepí)

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ                   | ET S7-200-TU-A4-1   |
| Objednací číslo       | <a href="#">1045500000</a>  |
| Verze                 | LaserMark, Značky na přístroje, 203 x 15.5 mm, Siemens, Tyrkysová |
| GTIN (EAN)            | 4032248779154   |
| Mnž.                  | 10 ks   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>             |

## LaserMark ET S7-200-TU-A4-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 15,5 mm | Šířka (v palcích)   | 0,61 inch  |
| Výška          | 203 mm  | Výška (v palcích)   | 7,992 inch |
| Hloubka        | 0,1 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,004 inch |
| Čistá hmotnost | 27,1 g  |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |                |                              |               |
|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Aplikace/výrobce        | Siemens        | Barevný                      | Tyrkysová     |
| Halogen                 | Ano            | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB            |
| Materiál                | Vinylová fólie | Metoda tisku                 | Laserový tisk |
| Počet na list           | 80             | Počet štítků v balení        | 800           |
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C    | Schválení podle UL 969       | Ne            |
| Šířka                   | 15,5 mm        |                              |               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**Datový list**

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

