

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BHD-V14M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-117 var.
14 (PROFINET) v kovovém prázdném krytu pro hybridní
zásuvné konektory

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BHD-V14M
Objednací číslo	1047940000
Verze	Prázdný plášť, Příruba zařízení
GTIN (EAN)	4032248784486
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	14,897 g
----------------	----------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	750	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/ držákem popisu: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek	Materiál těsnění	EPDM
Stupeň krytí	IP67		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

