

**W řada
WQV 10/10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 10/10
Objednací číslo	1052460000
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 10
GTIN (EAN)	4008190152130
Mnž.	20 ks

W řada WQV 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7,55 mm	Šířka (v palcích)	0,297 inch
Výška	96,1 mm	Výška (v palcích)	3,783 inch
Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	18,85 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	0,5...1 Nm
-------	------------	-----------------------------	------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	57 A	Jmenovitý proud, více pólů	57 A
Počet propojených svorkovnic	10	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	0,5 - 1,0 Nm
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	9,9 mm
-----------------	--------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

W řada WQV 10/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	35819_WQV_10-10_DXF.dxf STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks