

**W řada**  
**WQV 4/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



### Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 4/6
Objednací číslo	<a href="#">1057160000</a>
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 6
GTIN (EAN)	4008190172008
Mnž.	10 ks

## W řada WQV 4/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Hloubka	18 mm	Hloubka (v palcích)	0,709 inch
Čistá hmotnost	7,2 g		

### Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

### Specifikace systému

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	0.5...1 Nm
-------	------------	-----------------------------	------------

### Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

### Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

### Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A		
-----------------	------	--	--

### Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	41 A	Jmenovitý proud, více pólů	41 A
Počet propojených svorkovnic	6	Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	0,5 - 1,0 Nm
Typ	Spojovací konektor		

### Rozměry

Rozteč v mm (P)	6,1 mm		
-----------------	--------	--	--

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9,1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

### Osvědčení

ROHS	Shoda		
------	-------	--	--

**W řada**  
**WQV 4/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>