

**W řada
WSD 2.5/SCAN WTR2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSD 2.5/SCAN WTR2.5
Objednací číslo	1058760000
Verze	W řada, Komponentní zástrčka, Jmenovitý průřez: Zásuvné připojení Plug-in, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190028398
Mnž.	25 ks

W řada WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	38,4 mm	Výška (v palcích)	1,512 inch
Hloubka	29,58 mm	Hloubka (v palcích)	1,165 inch
Čistá hmotnost	3,68 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Diodový modul	Nutná koncová deska	Ne
Počet úrovní	1	PE připojení	Ne

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

CSA data hodnocení

Č. osvědčení (CSA)	154685-1152890
--------------------	----------------

Další technická data

Typ montáže	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------	----------	---------------------------------------	----

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UR)	E60693
-------------------	--------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	vrchol	Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
----------------	--------	---------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000903	ETIM 4.0	EC000903
ETIM 5.0	EC000903	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-49		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

W řada **WSD 2.5/SCAN WTR2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks