

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver.14 (PROFINET), kov, vložka LC

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Objednací číslo	<a href="#">1062620000</a>
Verze	Příruba FO, IP67, Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka, jednovidový
GTIN (EAN)	4032248813339
Mnž.	10 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Technické údaje

#### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 52,51 g

#### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

#### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál těsnění	NBR
Popis výrobku	Varianta 14 kabelová průchodka centrálního kabelu, LC duplex spojka	Připojení 1	
Připojení 2	LC Duplex	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	jednovidový	Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB
Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB		

#### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14,  
IEC 61754-20

#### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

#### Osvědčení

ROHS Shoda

#### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">WSCAD</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BSC-V14M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Výřez instalace

