

VSSC AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle
modré a černé

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP VSSC6
Objednací číslo	1063110000
Verze	VSSC, Bočnice
GTIN (EAN)	4032248947553
Mnž.	50 ks

VSSC
AP VSSC6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	1,6 mm	Šířka (v palcích)	0,063 inch
Výška	88,5 mm	Výška (v palcích)	3,484 inch
Hloubka	81 mm	Hloubka (v palcích)	3,189 inch
Čistá hmotnost	5,8 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5...96 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C		

Obecné údaje

Barevný	Černá	Design	Různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP20
Verze	Bočnice		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000490	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-27	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9,1	27-13-92-90		

Osvědčení

Schválení

GOSTEX

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP