

**W řada**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



### Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 70/95/3
Objednací číslo	<a href="#">106360000</a>
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 3
GTIN (EAN)	4008190187514
Mnž.	5 ks

**W řada**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Hloubka	61,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,425 inch
Čistá hmotnost	159,8 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

**Specifikace systému**

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	2...3 Nm
-------	------------	-----------------------------	----------

**Údaje materiálu**

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

**Další technická data**

Typ upevnění	Přišroubováno
--------------	---------------

**Data hodnocení**

Jmenovitý proud	232 A
-----------------	-------

**Propojka**

Jmenovitý proud, více pólů	232 A	Počet propojených svorkovnic	3
Typ	Spojovací konektor		

**Rozměry**

Rozteč v mm (P)	27 mm
-----------------	-------

**Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)**

Utahovací moment, max.	3 Nm
------------------------	------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list****W řada**  
**WQV 70/95/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>