

**Šroubové svorníkové svorky
WQL 2 WFF70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií připojovacího
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou
a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí.
Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují
vysokou produktivitu při plánování a instalaci
a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQL 2 WFF70
Objednací číslo	1065000000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor, Počet pólů: 2
GTIN (EAN)	4008190113933
Mnž.	5 ks

Šroubové svorníkové svorky WQL 2 WFF70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	26,42 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Měď – zinek	Barevný	Šedá
----------	-------------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	192 A
-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	32 mm
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks