

**Šroubové svorníkové svorky
WTW WFF70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií připojovacího svorníku

Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTW WFF70
Objednací číslo	1067200000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Předělová deska, Šedá, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190186210
Mnž.	10 ks

**Šroubové svorníkové svorky
WTW WFF70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0,079 inch
Výška	190 mm	Výška (v palcích)	7,48 inch
Hloubka	71 mm	Hloubka (v palcích)	2,795 inch
Rozměr při montáži – šířka	2 mm	Čistá hmotnost	45,8 g

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze Koncová a mezilehlá deska

Údaje materiálu

Barevný Šedá Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Příchytky Ne

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks