

VSSC
AP VSSC4 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Koncové desky (AP) pro řadu výrobků VSSC ve světle
modré a černé

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP VSSC4 LB
Objednací číslo	1067240000
Verze	VSSC, Bočnice
GTIN (EAN)	4032248999873
Mnž.	50 ks

VSSC AP VSSC4 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Výška	76 mm	Výška (v palcích)	2,992 inch
Hloubka	58,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,303 inch
Čistá hmotnost	4,22 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5...96 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C		

Obecné údaje

Barevný	Světle modrá	Design	Různé
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Verze	Bočnice

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000490
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-13-92-90

Osvědčení

Schválení

GOSTEX

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP