

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PI-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-SM
Objednací číslo	<a href="#">1067390000</a>
Verze	SC vložka, Vložka zástrček SCRJ, single-mode
GTIN (EAN)	4032248820863
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	19,4 g
----------------	--------

**Teploty**

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Všeobecné údaje**

Barevný	Různé	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, PA	Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Popis výrobku	Vložka zástrček SCRJ, single-mode	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Lisovaný spoj	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB

**Standardy**

Standardní konektor	IEC 61754-24	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	--------------	-------------------	---------

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9,1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**