

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-POF
Objednací číslo	1067410000
Verze	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	18,7 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	1000
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, PA	Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, POF	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Lisovaný spoj	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24	Č. osvědčení (UL)	E477798
---------------------	--------------	-------------------	---------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**