


**Příslušenství  
WSH 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	WSH 1
Objednávací číslo	<a href="#">1068700000</a>
Verze	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389
Mnž.	10 ks

**Příslušenství  
WSH 1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4,331 inch
Hloubka	57 mm	Hloubka (v palcích)	2,244 inch
Čistá hmotnost	26,175 g		

**Teploty**

Provozní teplota, max.	65 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Provozní teplota	-50 °C.../TX]65 °C	Skladovací teplota	10 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

**Specifikace systému**

Verze	Pro montážní lišty	Lišta	TS 35
-------	--------------------	-------	-------

**Údaje materiálu**

Materiál	PA 66 GF 30	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB		

**Další technická data**

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

**Rozměry**

Rozteč v mm (P)	8 mm	Offset montáže	66 mm
-----------------	------	----------------	-------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001741	ETIM 4.0	EC000071
ETIM 5.0	EC000071	ETIM 6.0	EC001166
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-92-14
eClass 9.1	27-14-11-92	eClass 9.0	27-40-06-07

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>