

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PIC-HYB-S-0,75-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro zásuvné konektory ver.
1 / 4 / 5 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
Objednací číslo	1068950000
Verze	Nalisovaný kontakt, Zástrčka, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823109
Mnž.	300 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,27 g

Teploty

Provozní teplota Skladovací teplota
Teplota instalace

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 0,75 mm² Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,75 mm²

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí 24 V

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-09-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

