

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro zásuvné konektory ver.
1 / 4 / 5 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
Objednací číslo	1068970000
Verze	Nalisovaný kontakt, Příruba, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248823956
Mnž.	300 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	0,29 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota	Skladovací teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,75 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²
--	----------------------	--	----------------------

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-09-90	eClass 9.0	27-44-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**