

**W řada  
Q 20 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Elektroinstalace budov**

Pro budovní instalace nabízíme kompletní systém založený na 10×3 měděné liště a perfektně sladěných komponentech: od instalačních svorkovnic, svorkovnic pro N vodič a rozvodných svorkovnic po rozsáhlé příslušenství, jako jsou přípojnice a držáky na přípojnice.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Q 20 WDL2.5S
Objednací číslo	<a href="#">1074200000</a>
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 20
GTIN (EAN)	4008190910501
Mnž.	20 ks

**W řada**  
**Q 20 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Výška	119,9 mm	Výška (v palcích)	4,72 inch
Hloubka	9,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	15,55 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Specifikace systému**

Verze	Pro svorky	Utahovací moment (propojka)	0.4...0.8 Nm
-------	------------	-----------------------------	--------------

**Údaje materiálu**

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Žlutá
----------	----------------	---------	-------

**Další technická data**

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro), Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

**Data hodnocení**

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

**Rozměry**

Rozeč v mm (P)	6,1 mm
----------------	--------

**Uzemnění - jmenovité údaje**

Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	0,4 - 0,8 Nm
---	--------------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list****W řada**  
**Q 20 WDL2.5S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>