

**KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno)
KSWF M75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



KSWF je ploché těsnění z vláknitého materiálu vhodné pro volitelné velkoplošné těsnění kabelových průchodek v krytech a rozvaděčích.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M75
Objednací číslo	1076740000
Verze	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 75, Vulkanizované vlákno
GTIN (EAN)	4032248838660
Mnž.	25 ks

KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno) KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	3,4 g
----------------	-------

Pojistná matice, šířka

Tloušťka	1,5 mm
----------	--------

Všeobecné informace

Materiál	Vulkanizované vlákno	Průměr těsnění	90,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	95 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	1,5 mm
Vnitřní průměr D2	75,5 mm	Vnější zavit	M 75

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 9.0	27-43-03-19		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno) KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

