

**ESG**  
**ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



### ACT20C: Řešení připojení

- Rozhraní schopné komunikace pro monitorování stavu a diagnostiku
- FDT/DTM software přes Ethernet na konfiguraci lokálního nebo vzdáleného přístupu
- ACT20C je stanice schopná komunikace s funkcí „Plug & Produce“

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Objednací číslo	<a href="#">1082520000</a>
Verze	ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá
GTIN (EAN)	4032248845323
Mnž.	200 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">1324380000</a>

**ESG  
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	6,6 mm	Výška (v palcích)	0,26 inch
Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	0,455 g		

**Teploty**

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	55-12-16-00
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>

**Datový list**

**ESG**  
**ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

