

KOEL POCON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompaktní systém rozhraní testovacích odpojovacích svorek**

Bezpečná kontrola a testování ochranných relé, měřicích zařízení a počítačů

POCON jako universální systém testovacích odpojovacích svorek optimálně podporuje širokou řadu měřicích situací. Inovativní systém rozhraní obsahuje

funkce jako jsou automatické zkratování nebo dělení.

V úzké spolupráci s našimi zákazníky byl vyvinut inovativní modul, který pokrývá širokou řadu aplikací.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOEL POCON
Objednací číslo	1091690000
GTIN (EAN)	4032248901692
Mnž.	50 ks

KOEL POCON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 0,67 g

Teploty

Skladovací teplota, max. 40 °C

Skladovací teplota, min. 10 °C

Skladovací teplota 10 °C...40 °C

Klasifikace

ETIM 5.0

EC000411

ETIM 6.0

EC002848

eClass 6.2

27-14-01-90

eClass 7.1

27-14-01-90

eClass 8.1

27-14-01-90

eClass 9,1

27-14-11-92

eClass 9.0

27-14-11-92

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda