

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Hybridní, 10-pólové. Vložky pro zásuvné konektory ver.  
1 / 4 / 5 / 14

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
Objednací číslo	<a href="#">1096150000</a>
Verze	Nalisovaný kontakt, Příruba, Hybridní
GTIN (EAN)	4032248869114
Mnž.	300 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	0,29 g
----------------	--------

**Teploty**

Provozní teplota	Skladovací teplota
Teplota instalace	

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Obecné údaje**

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	--	---------------------

**Elektrické vlastnosti**

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-44-09-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Rozměrový výkres**