

**ClipCard
CC 15/45 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

CC 15/45 MC byly optimálně navrženy pro 45 mm široké pomocné stykače a motorové jističe a umožňují čitelné, velkoformátové označení v rozvaděči. Lze je instalovat pomocí připojené lepicí pásky nebo pomocí lišty na štítky CC-rail 1000.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potažení na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC 15/45 K MC NE GE
Objednací číslo	1111260000
Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 45 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248887873
Mnž.	40 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ClipCard CC 15/45 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	2,875 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Barva materiálu podle kódu odporu	4
Doporučená odvětví	Stroje	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...60 °C
Verze	Samolepicí	Šířka	45 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

ClipCard CC 15/45 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

