

**W řada  
WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Typ             | WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG           |
| Objednací číslo | <a href="#">1112130000</a>       |
| Verze           | W řada, Bočnice, Mezilehlá deska |
| GTIN (EAN)      | 4032248891313                    |
| Mnž.            | 20 ks                            |

## W řada WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 5,08 mm | Šířka (v palcích)   | 0,2 inch   |
| Výška          | 45,4 mm | Výška (v palcích)   | 1,787 inch |
| Hloubka        | 45 mm   | Hloubka (v palcích) | 1,772 inch |
| Čistá hmotnost | 2,85 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |         |
|-------|---------|
| Verze | Bočnice |
|-------|---------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |             |
|------------------------------|-------|---------|-------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Světle šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |             |

### Další technická data

|                   |                                      |           |    |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|----|
| Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro),<br>Přímá montáž | Příchytka | Ne |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |