

BG GH 10P 4XVG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňuje instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BG GH 10P 4XVG PT6
Objednací číslo	1121990000
GTIN (EAN)	4032248903030
Mnž.	10 ks

BG GH 10P 4XVG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	181 mm	Délka (v palcích)	7,126 inch
Šířka	223 mm	Šířka (v palcích)	8,78 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1,654 inch
Čistá hmotnost	372,62 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...80 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Osvědčení

Institut (UL)



Č. osvědčení (UL)

E256877

Kabelová průchodka

Materiál kabelové průchodky	Polyamid 6	Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	12 mm
Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	6 mm	Počet kabelových průchodek	4

Všeobecné specifikace

Halogen	Ne	Izolační materiál	Polykarbonát, GF 10
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu
Barevný	Černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Utahovací moment šroubů víka	2 Nm	Připojení krytu	Upevňovací oka

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-14-24-09	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-01-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)