

**BG GHDE 10P PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
- Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
- Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.

Kabelové ucpávky viz příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	BG GHDE 10P PT6
Objednací číslo	<a href="#">1122200000</a>
Verze	Pouzdra, IP65 s odpovídajícím pouzdrům, Polykarbonát, GF 10
GTIN (EAN)	4032248903207
Mnž.	10 ks

## BG GHDE 10P PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Délka	181 mm	Délka (v palcích)	7,126 inch
Šířka	192 mm	Šířka (v palcích)	7,559 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	235,1 g		

## Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...85 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

## Osvědčení

Institut (UL)



Č. osvědčení (UL)

E256877

## Všeobecné specifikace

Halogen	Ne	Izolační materiál	Polykarbonát, GF 10
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouzdem
Barevný	Černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	5 VA
Připojení víka	Šrouby s křížovou hlavou PZ2	Utahovací moment šroubů víka	2 Nm

## Klasifikace

ETIM 3.0	EC000214	ETIM 4.0	EC000214
ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-24-09	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-22-04		

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)