

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-BI-USB-AB
Objednací číslo	<a href="#">1131380000</a>
Verze	USB vložka, Přírubová vložka, typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Mnž.	10 ks

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BI-USB-AB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 16,7 g

### Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota		Teplota instalace	

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Obecné údaje

Stupeň krytí	IP67 s pouzdrém	Typ produktu	USB vložka
Typ vložky	Vložka data SteadyTec		

### Obecné informace

Připojení 1	USB A	Připojení 2	USB B
Popis výrobku	Přírubová vložka, typ AB	Propojení	Typ A-B
Barevný	Černá	Vlhkost	Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavní materiál krytu	PC UL 94 V0	Stínění	360° celkový kryt
Stupeň krytí	IP67 s pouzdrém	Cykly zapojování	≥ 1500

### Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 500 V DC	Izolační síla	≥ 1000 MΩ
Odpor kontaktu	≤ 30 mΩ	Proudová zatížitelnost až do 90 °C	3 A

### Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-107	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	13866-15
Č. osvědčení (cULus)	E471884		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC001121
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-44-09-90
eClass 9.0	27-44-03-90		

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

---

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

---

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Rozměrový výkres**