


**Propojovací prvky
H0,34/14 ZH TK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,34/14 ZH TK
Objednací číslo	1139070000
Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, Tyrkysová
GTIN (EAN)	4032248920471
Mnž.	500 ks
Balení	volné

Propojovací prvky H0,34/14 ZH TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	14 mm	Šířka (v palcích)	0,551 inch
Čistá hmotnost	0,084 g		

Technické údaje

Verze Dvojitá koncovka

Kabelové koncovky

Délka odizolování	11 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
L1 v mm	14 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,2 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 22	Průřez vodiče	0,34 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

Datový list**Propojovací prvky
H0,34/14 ZH TK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**