

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zdroje společnosti Weidmüller se již dávno osvědčily v napájení elektrických modulů.

Lze je bezpečně použít i v drsných průmyslových podmínkách, v malých podnicích i v obytných oblastech a mají mezinárodní certifikace. Společnost Weidmüller poskytuje napájecí zdroje a další komponenty pro průmyslové aplikace:

- Neregulované napájecí zdroje
- Primární spínací napájecí zdroje
- Převodníky DC/DC
- UPS kontrolní moduly
- Elektronické pojistky

Všeobecné objednací údaje

Typ	MTA 30 BK
Objednací číslo	1168970000
Verze	Kryty elektroniky, Montážní adaptér, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248960965
Mnž.	45 ks

MTA 30 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	68 mm	Délka (v palcích)	2,677 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Váha	21,58 g	Čistá hmotnost	20,089 g

Teploty

Provozní teplota, max.	100 °C	Provozní teplota, min.	-50 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

Všeobecné údaje

Váha	21,58 g
------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002625	eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 7.1	27-18-09-90	eClass 8.1	27-18-09-90
eClass 9.1	27-04-92-90	eClass 9.0	27-18-28-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 4.3 ELECTR 15/16.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN FL MACHINE SAFETY.EN FL 72H SAMPLE SER.EN PO OMNIMATE.EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

MTA 30 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**