

**SAK řada  
TW AKZ RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	TW AKZ RT
Objednací číslo	<a href="#">1190340000</a>
Verze	SAK řada, Předělová deska, 2 mm, Červená
GTIN (EAN)	4032248997312
Mnž.	50 ks

**SAK řada  
TW AKZ RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	2 mm	Šířka (v palcích)	0,079 inch
Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1,457 inch
Hloubka	38 mm	Hloubka (v palcích)	1,496 inch
Čistá hmotnost	3,011 g		

**Teploty**

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

**Specifikace systému**

Verze Mezilehlá deska

**Údaje materiálu**

Materiál	Wemid	Barevný	Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

**Další technická data**

Přichytka Ne

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-33
eClass 9.0	27-14-11-92		

**Osvědčení**

ROHS Shoda

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>