

**Příslušenství
VGM40-MS68 20-32 BG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



S blueglobe® společnost Weidmüller do svého portfolia začlenila kabelovou průchodku od společnosti Pflitsch, která je přesvědčivá svou spolehlivostí i funkcí. Široký rozsah těsnění od 1,5 do 77 mm díky odstranitelným vstupům s pouhými 11 průchodkami, velice efektivní těsnění, skvělé odlehčení tahu a kroužek vedený drážkou proti směru – to jsou vlastnosti kabelové průchodky blueglobe®, kterou společnost Weidmüller nabízí v mosazi a v nerezové oceli. Srdcem kabelové průchodky blueglobe® je sférická těsnicí vložka, která jemně tlačí na kabel na velké ploše. To trvale zamezuje ostrému zářezu, který je u lamelových systémů běžný.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM40-MS68 20-32 BG
Objednací číslo	1193620000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248976577
Mnž.	10 ks

Příslušenství VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	43 mm	Délka (v palcích)	1,693 inch
Čistá hmotnost	170 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Kabelové těsnění
Průměr kabelu, max.	32 mm	Velikost AF	45 mm

General data

Stupeň krytí	IP68
--------------	------

Material

Materiál	Mosaz poniklovaná
----------	-------------------

Všeobecné údaje

Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	M 40
Materiál	Mosaz poniklovaná	Průměr kabelu, max.	32 mm
Průměr kabelu, min.	20 mm	Stupeň krytí	IP68
Typ těsnění	Pryžový kroužek	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnicí materiál	T80s	Utahovací moment, max.	20 Nm
Velikost AF	45 mm	Vnější závit	M 40

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Příslušenství VGM40-MS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN](#)

Technické údaje

[STEP](#)