

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BS-V01M-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sady bajonetových zásuvných konektorů podle IEC
61076-3-106 ver. 1 (EtherNet/IP), RJ45 kovová vložka -
vločka SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Objednací číslo	1221020000
Verze	Příruba FO, IP67, jednovidový
GTIN (EAN)	4050118004113
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	63,7 g
----------------	--------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	500
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál těsnění	NBR
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	SCRJ
Stupeň krytí	IP67	Typ vlákna	jednovidový
Ztráta odrazem (útlum)	≥ 40 dB	Ztráta při zapojování	≤ 0,5 dB

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

Klasifikace


ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Výřez instalace**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws