

**P řada
TW PRV16 A-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

DCS Marshalling

Naše inovativní PRV svorkovnice pro DCS seřazení jsou vybaveny připojením PUSH IN a naše multifunkční svorky pro DCS seřazení se šroubovým připojením (WMF) nejen šetří místem na panelu, ale také zaručují efektivnější přenos signálu v systémech řízení procesu.

Všeobecné objednáací údaje

| | |
|------------------|---|
| Typ | TW PRV16 A-P |
| Objednáací číslo | 1230140000 |
| Verze | P řada, Předělová deska, Šedá, 2 mm, Vytlačeno A-P, vodorovný |
| GTIN (EAN) | 4050118013757 |
| Mnž. | 10 ks |

Datový list

P řada TW PRV16 A-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0,079 inch |
| Výška | 225 mm | Výška (v palcích) | 8,858 inch |
| Hloubka | 100 mm | Hloubka (v palcích) | 3,937 inch |
| Čistá hmotnost | 26,4 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|-------|--------------------------|--------------|----|
| Verze | Vytištěno A-P, vodorovný | Počet úrovní | 16 |
|-------|--------------------------|--------------|----|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------|------|
| Materiál | Polykarbonát | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | |
|-----------|-----|
| Přichytka | Ano |
|-----------|-----|

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000886 | ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000886 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9,1 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Brožura/Katalog | CAT 1 TERM 16/17 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |

Datový list

**P řada
TW PRV16 A-P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

