

**Příslušenství  
SMSE WSH 135/60 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | SMSE WSH 135/60 MT         |
| Objednávací číslo | <a href="#">1246990000</a> |
| Verze             | Příslušenství, Sběrnice    |
| GTIN (EAN)        | 4050118079319              |
| Mnž.              | 10 ks                      |

## Příslušenství SMSE WSH 135/60 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                     |            |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka          | 10 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,394 inch |
| Výška          | 123,5 mm | Výška (v palcích)   | 4,862 inch |
| Hloubka        | 3 mm     | Hloubka (v palcích) | 0,118 inch |
| Čistá hmotnost | 28,7 g   |                     |            |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Specifikace systému

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Verze | Elektrické napájení |
|-------|---------------------|

### Údaje materiálu

|         |      |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

### Další technická data

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
|---------------------------------------|----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9,1 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |