

**Šroubové svorníkové svorky
WAH 70 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií připojovacího
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí. Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují vysokou produktivitu při plánování a instalaci a udržitelnou bezpečnost při provozu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAH 70 SW
Objednací číslo	1247330000
Verze	Šroubové svorníkové svorky, Kryt, Černá, 31 mm
GTIN (EAN)	4050118038248
Mnž.	20 ks

Šroubové svorníkové svorky WAH 70 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1,22 inch
Výška	85 mm	Výška (v palcích)	3,346 inch
Hloubka	29,9 mm	Hloubka (v palcích)	1,177 inch
Čistá hmotnost	10,9 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Barevný	Černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9,1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks