

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

CC DIA 30 MC se používá ke značení hydraulických hadic, světel a ukazatelů. Pro připevnění varianty s otvory 4,2 mm se dají použít šrouby M4 nebo vázací pásky. Varianta s 3,5mm otvory je na 3,2mm slepé nýty. Podle DIN V VDE V 0108 část 100 z 01.2010, bezpečnostní osvětlení a připojení / odbočující bodová světla, která jsou součástí systému bezpečného osvětlení musí být snadno a spolehlivě identifikovatelná a označená červenou nebo zelenou barvou. Identifikační čísla rozvaděčů, elektrických obvodů a lamp musejí být umístěna vedle lamp.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CC DIA 30/4.2 MC NE GR
Objednací číslo	1248540000
Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 30 x 30 mm, S otvorem, Šedá
GTIN (EAN)	4050118038910
Mnž.	60 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	2,133 g	Průměr	30 mm

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	S otvorem	Barevný	Šedá
Barva materiálu podle kódu odporu	8	Doporučená odvětví	Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Ø 30 mm, s 4,2mm instalačním otvorem	Šířka	30 mm

Značky na přístroje

Průměr	30 mm	Průměr vyvrtané díry	4,2 mm
--------	-------	----------------------	--------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Podobné ilustraci

Příklad použití

