

SwitchMark SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Nové značky SwitchMark byly navrženy k identifikaci otočných přepínačů od ABB (SM 19/42 K MC) a také řídících a signalizačních zařízení od Siemens (SM 18/9,5 K MC).

Vhodné pro:

SM 18/9,5 K MC: Siemens, typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, držák na značky, typ ONFB72

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Prosíme povšimněte si, že tyto značky nejsou určeny k potisknutí na laserové tiskárně SpeedMarking.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 19/42 K MC NE WS
Objednací číslo	1248620000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 19 x 42 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118039016
Mnž.	40 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SwitchMark SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1,654 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	3,1 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40...60 °C	Verze	Samolepicí
Šířka	42 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

SwitchMark SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Podobné ilustraci

