

**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SM 45/45-24 MC lze použít k označení otočného
přepínače o velikosti T0 od společnosti Eaton Moeller.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš
software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 45/45-24 MC NE GR
Objednací číslo	1248670000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 45 x 45 mm, pro vačkové přepínače, Eaton Moeller, Šedá
GTIN (EAN)	4050118039009
Mnž.	20 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Výška	45 mm	Výška (v palcích)	1,772 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	5,35 g	Průměr	24 mm

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	pro vačkové přepínače, Eaton Moeller	Barevný	Šedá
Barva materiálu podle kódu odporu	8	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 66
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	Šířka	45 mm

Značky na přístroje

Průměr	24 mm
--------	-------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Podobné ilustraci

